



VA36NL

Opbouwverdeler volta IP30, 515 x 305 mm, 3 x 12 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Vermogen

Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K	17 W
--	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	3
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	36
Aantal halve modulen per railklem	72

Funcities

Met buisvoeren	Ja
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	515 mm
Breedte	305 mm
Diepte	96,50 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Ja

Materiaal

UV-bestendig	Ja
--------------	----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

Veiligheid

Beschermingsklasse met deur

IP30

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja