



WXP5004

Okvir, 4M, gallery, 71mm, staklo, ogledalo

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	4

Materijali

Boja	Srebrna
RAL kod	5008
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Staklo
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	87,70 mm
Širina	163 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da