



WXP5004

GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ENIAIO MIRROR GLASS

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

| | |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 1 |
| Αριθμός στοιχείων | 4 |

Υλικά

| | |
|----------------------|--------------|
| Χρώμα | Mirror glass |
| Κωδικός RAL | 5008 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Γυαλιστερό |
| Υλικό | Γυαλί |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |

Διαστάσεις

| | |
|--------|----------|
| Ύψος | 87,70 mm |
| Πλάτος | 163 mm |
| Βάθος | 9,30 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------------|-----------|
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια |
|---------------------------|-----------|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP21 |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK05 |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

Βιωσιμότητα

| | |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |