



EH191



IP20



### Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24h + 7 jours avec réserve

#### Caractéristiques techniques

##### Equipement

Nombre de canaux 1

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 0,50 VA

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 900 W

Lampe à incandescence de puissance 900 - 900 W

##### Fonctions

Nombre de canaux de fonctions 1

##### Raccordement

Nombre de contacts 1

Section de raccordement en câble souple 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1 - 4 mm<sup>2</sup>

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

##### Capacité

Nombre de modules 5

##### Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 90 mm

Profondeur 60 mm

##### Textes

Type de commutation Inverseur, comme NF ou NO

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN

##### Courant électrique

Courant Max. (cos phi 0,6) 3 A

##### Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles 50000

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

##### Puissance

Pertes en puissance à pleine charge 1 W

##### Réglages

Cycles de programmation Cycles de programmation : 24 heures + 7 jours