



EH191



IP20



**Programmaklok, elektromechanisch, dag/weekprogramma met gangreserve, 1 w 16 A**

**Technische karakteristieken**

**Uitrusting**

Aantal kanalen 1

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Vermogen**

Energieverbruik in bedrijf 0,50 VA

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 900 W

Vermogen gloeilamp 900 - 900 W

**Funcies**

Aantal kanaalfuncties 1

**Aansluiting**

Aantal contacten 1

Doorsnede soepele geleider 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1 - 4 mm<sup>2</sup>

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

**Capaciteit**

Aantal modules 5

**Afmetingen**

Hoogte 90 mm

Breedte 90 mm

Diepte 60 mm

**Teksten**

Schakelmodus Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

**Elektrische Stroom**

Maximale stroom (cos phi 0,6) 3 A

**Levensduur**

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 50000

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklemmen

**Vermogen**

Verliesvermogen bij volle belasting 1 W

**Instellingen**

Programmacycli Programmacycli: 24 uur + 7 dagen