




EH191



IP20



Programmaklok, elektromechanisch, dag/weekprogramma met gangreserve, 1 w 16 A

Technische karakteristieken

Uitrusting

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	0,50 VA
Gloe- en halogeenlamp 230 V	900 W
Vermogen gloeilamp	900 - 900 W

Funcities

Aantal kanaalfuncties	1
-----------------------	---

Aansluiting

Aantal contacten	1
Doorsnede soepele geleider	1 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 4 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	5
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	90 mm
Diepte	60 mm

Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail

Elektrische Stroom

Maximale stroom (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Vermogen

Verliesvermogen bij volle belasting	1 W
-------------------------------------	-----

Instellingen

Programmacycli	Programmacycli: 24 uur + 7 dagen
----------------	----------------------------------