



EH191



IP20



Analogt Vecko/dygnsur 1 Vxl

Tekniska egenskaper

Utrustning

Antal kanaler 1

Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

Ström

Strömförbrukning under drift 0,50 VA

230 V glöd- och halogenlampor 900 W

Effekt glödljus 900 - 900 W

Funktioner

Antal funktionskanaler 1

Anslutning

Antal anslutningar 1

Area flexibel ledare 1 - 4 mm²

Area solid ledare 1 - 4 mm²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 55 °C

Kapacitet

Antal moduler 5

Dimensioner

Höjd 90 mm

Bredd 90 mm

Djup 60 mm

Text

Brytare läge Växlande kontakt, NC eller NO

Utförande För montage på DIN-skena

Elektrisk ström

Max. effekt (cos phi 0,6) 3 A

Uthållighet

Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC1 50000

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Ström

Effektförlust vid full belastning 1 W

Inställningar

Programcykler Programcykler 24 timmar + 7 dagar