




HCW631AR



Vermogensschakelaar h3+, P630 4P 630 A, boutaansluiting

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

| | |
|---|---------|
| Nominale stroom | 630 A |
| Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947 | 7,60 kA |

Architectuur

| | |
|-------------------|--------|
| Aantal polen | 4 |
| Bedieningselement | Knevel |

Spanning

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 800 V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 8000 V |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Funcities

| | |
|--------------|------------|
| Afschakelaar | Schakelaar |
|--------------|------------|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |