




HCW631AR



Interruptor de maniobra, seccionador h3+ P630, 4P, 630A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC 60947	7,60 kA

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Funciones

Unidad de disparo	Interruptor
-------------------	-------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí