




HCW631AR



Interrupor de maniobra, seccionador h3+ x630, 4P, 630A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw IEC60947	7,60 kA

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Funciones

Bloque de disparo	Interrupor
-------------------	------------

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí