



HCW631AR

Učinski prekidač, h3+, P630, 630A, 4P

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja I_n	630 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I_{cw} IEC 60947	7,60 kA

Arhitektura

Broj polova	4
Kontrolni/radni element	Okretna preklapna tipka

Napon

Nazivni izolacijski napon U_i	800 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U_{imp}	8000 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Funkcije

Zaštitna/trip jedinica	Prekidač
------------------------	----------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da