




HCW631AR



### Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 630A FTC

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Courant assigné nominal                              | 630 A   |
| Courant assigné admissible I <sub>cw</sub> IEC 60947 | 7,60 kA |

##### Architecture

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Nombre de pôles           | 4       |
| Type d'organe de commande | Manette |

##### Tension

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement        | 800 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Fonctions

|             |              |
|-------------|--------------|
| Déclencheur | Interrupteur |
|-------------|--------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |