



289110



Regulador rotativo 1-10V 6A

Características técnicas

Tensión

Tensión de empleo 230 - 230 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Conectividad

Regulación DALI No

Dimensiones

Eje de diámetro 4 mm
 Altura 71 mm
 Anchura 71 mm
 Profundidad 40 mm

Corriente eléctrica

Corriente de control 50 - 50 mA
 Corriente de conmutación 6 A

Texto

Iluminación Por ejemplo para lámparas fluorescentes y lámparas halógenas de bajo voltaje
 Tipo de conexión Con bornes roscados
 Fusible Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (fusible para baja intensidad)
 Con fusible de recambio

Características técnicas

Berker S.x/B.x / K.x / Q.x / R.x

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí
 Conforme RoHS Sí