



289110



Regulador rotativo 1-10V 6A

Características técnicas

Tensión

Tensión de servicio	230 - 230 V
---------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Conectividad

Regulación DALI	No
-----------------	----

Dimensiones

Eje de diámetro	4 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	40 mm

Corriente eléctrica

Corriente de control	50 - 50 mA
Corriente de conmutación	6 A

Texto

Illuminación	Por ejemplo para lámparas fluorescentes y lámparas halógenas de bajo voltaje
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (fusible para baja intensidad) Con fusible de recambio

Características técnicas

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí