



289110



## Potenziometro a manopola 1 - 10 V

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Connettività

Dimmerabile DALI No

#### Serie

Asse del diametro 4 mm  
Altezza 71 mm  
Larghezza 71 mm  
Profondità 40 mm

#### Corrente

Corrente di controllo 50 - 50 mA  
Corrente di commutazione 6 A

#### Testo

Illuminazione Ad es. per lampade fluorescenti e lampade alogene a basso voltaggio  
Tipo di connessione Con morsetti a vite  
Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile miniatura)  
Con fusibile di ricambio

#### Adatto per

K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì  
Conformità ROHS Sì