



289110



one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Łączność

Ściemniacz DALI Nie

Wymiary

Oś średnicy 4 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 40 mm

Prąd elektryczny

Prąd sterowania 50 - 50 mA
Prąd załączania 6 A

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia
Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi
Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik)
Z zapasowym bezpiecznikiem

Odpowiednie do

Berker B.x / K.x / Q.x / R. x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak