



289110



Draipotentiometer 1 - 10 V, met soft-klik

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI Nee

Afmetingen

Diameter as 4 mm
 Hoogte 71 mm
 Breedte 71 mm
 Diepte 40 mm

Stroom / temperatuur

Stuurstroom 50 - 50 mA
 Schakelstroom 6 A

Teksten

Verlichting Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen
 Aansluitwijze Met schroefklemmen
 Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)
 Met reserve zekering

Geschikt voor

K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja
 RoHS conform Ja