



289110



## Potenciômetro rot. 1-10V, c/ soft-lock

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Conetividade

Regulação DALI	Não
----------------	-----

#### Dimensões

Eixo de diâmetro	4 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	40 mm

#### Corrente elétrica

Corrente de comando	50 - 50 mA
Poder de corte	6 A

#### Texto

Iluminação	Por exemplo, para lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de halogéneo de baixa tensão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível) Com fusível sobressalente

#### Adequado para

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim