



289110



Potenciómetro rot. 1-10V, c/ soft-lock

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Conectividade

Regulação DALI	Não
----------------	-----

Dimensões

Eixo de diâmetro	4 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	40 mm

Intensidade de corrente

Corrente de comando	50 - 50 mA
Poder de corte	6 A

Textos

Iluminação	Por exemplo, para lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de halogéneo de baixa tensão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível) Com fusível sobressalente

Adequado para

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim