



289110



## Elektronski okretni potencijometar 1-10V, kućna elektronika

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Radni napon 230 - 230 V

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Povezivost

Dimanje DALI Ne

#### Dimenzije

Promjer osovine 4 mm

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 40 mm

#### Električna struja

Upravljačka struja 50 - 50 mA

Struja uklapanja/isklapanja 6 A

#### Tekst

Rasvjeta Npr. za fluorescentne svjetiljke i LV halogene svjetiljke

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Osigurač Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač)  
Sa rezervnim osiguračem

#### Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

#### Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da