



289110



## Otočný potenciometr 1 - 10 V

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Konektivita

Stmívání DALI Ne

#### Rozměry

Osa průměru 4 mm

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 40 mm

#### Elektrický proud

Řídicí proud 50 - 50 mA

Spínací proud 6 A

#### Texty

Osvětlení Např. pro zářivky a nízkonapěťové halogenové žárovky

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka)  
S náhradní pojistkou

#### Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano