



289110



Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1-10V ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. Μ/Σ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Συνδεσιμότητα

Dimming DALI Όχι

Διαστάσεις

Άξονας διαμέτρου 4 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 40 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα ελέγχου 50 - 50 mA

Ρεύμα διακοπής 6 A

Κείμενο

Φωτισμός Π.χ. για λαμπτήρες φθορισμού και αλογόνου χαμηλής τάσης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ασφάλεια λεπτών καλωδίων)
Με εφεδρική ασφάλεια

Κατάλληλο για

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι