



289110



## Reglerdon 1-10V, insats utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

#### Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

#### Anslutning

Dimning DALI Nej

#### Dimensioner

Axel diameter 4 mm  
 Höjd 71 mm  
 Bredd 71 mm  
 Djup 40 mm

#### Elektrisk ström

Styrström 50 - 50 mA  
 Omkopplingsström 6 A

#### Text

Belysning T.ex. för lysrörslampor och LV halogenlampor  
 Anslutningstyp Med skruvanslutningar  
 Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)  
 Med reservsäkring

#### Lämplig för

Q.x / S.x/B.x

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja  
 RoHS-överensstämmelse Ja