



289110



Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з "Soft"-регулюванням

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Підключення

Світлорегулювання DALI Hi

Розміри

Вісь діаметра 4 mm

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 40 mm

Електричний струм

Керуючий струм 50 - 50 mA

Комутаційний струм 6 A

Тексти

Освітлення наприклад, для люмінесцентних ламп та галогенних ламп

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Запобіжник Коротке замикання та перевантаження (механічний запобіжник) із запасним запобіжником

Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так