


41238989



B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo duroplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Tak

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona Oslona centralna

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowo-windowymi

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak