


41238989



**WCD RA, verhoogd aanraakv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Polarwit  
RAL-code 9010  
Afwerking oppervlakte Glanzend  
Materiaal Duroplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 71 mm  
Breedte 71 mm  
Aantal eenheden 1  
Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm  
Inbouwdiepte 32 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefaansluiting  
Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko  
Stekerstand gedraaid Nee  
Met klapdeksel Nee  
Met ronde aardingspen Nee  
Met signaallamp Nee  
Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja  
Slagvastheid IK IK02  
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Functies**

Met oriëntatieverlichting Ja  
Met functieverlichting Nee

**Identificatie**

Met opdruk Nee

**Teksten**

Deur Centraalplaat  
Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

---

**Teksten**

---

Aansluitwijze	Met schroeflftklemmen
---------------	-----------------------

---

**Geschikt voor**

---

S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

---

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

---

RoHS conform	Ja
--------------	----

---