


41238989



## Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá lesk

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

#### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 31 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby

Upevnění příchytkou

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

#### Kapacita

Počet modulů 1

#### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

#### Funkce

S orientačním osvětlením Ano

S funkčním osvětlením Ne

#### Identifikace

S potiskem Ne

---

**Texty**

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - liftsystém

---

**Vhodné pro**

S.x/B.x

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano