


41238989



SCHUKO uttag OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 250 V

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Blank

Material Duroplast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Antal enheter 1

Inbyggnadsdjup infällda lådor 31 mm

Inbyggnadsdjup 32 mm

Installation, montering

Montering Infälld montering

Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Typ av montering Skruvmontering
Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Nej

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

Tillbehör

Har märksfält Nej

Kapacitet

Antal moduler 1

Säkerhet

Petskyddad Ja

Slagtålighet IK IK02

Kapslingsklass (IP) IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning Ja

Med funktionsbelysning Nej

Identifiering

Med tryck/prägling Nej

Text

Täcklock Centrum täckplatta

Avsäkring Petskydd

Text

Anslutningstyp	Med skruv hissklämma
----------------	----------------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----
