



FP34TN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection I, 500x1050x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	205 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

Équipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Équipement

Nombre rangées	3
----------------	---

Matière

Finition	Mat
----------	-----

Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte double, symétrique

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----