



HW1M312FE

### Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1250A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	1250 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	55 kA

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type de pôles	3P3D

##### Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	45 ms
---------------------------------	-------

##### Architecture

Type de boîtier	Produit complet
-----------------	-----------------

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui