



HW1M312FE

Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1250A 3P fast, för sentinel Energy TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1250 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	55 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

Arkitektur

Antal poler	3
Antal poler	3P3D

Utlösning

Reaktionstid vid slutning	45 ms
---------------------------	-------

Arkitektur

Enhetens konstruktionstyp	Fast
---------------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja