



10417009

## Opbouwbehuizing 1-v, berker K.1, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Polarwit    |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|              |          |
|--------------|----------|
| Hoogte       | 82 mm    |
| Breedte      | 88,50 mm |
| Diepte       | 41,50 mm |
| Inbouwdiepte | 36 mm    |

#### Samenstelling

|                 |    |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

#### Installatie, montage

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |
| Gemonteerd op           | Oppervlaktemontage       |

#### Toebehoren

|               |     |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Teksten

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor montage op brandbare ondergrond |
|--------------|-----------------------------------------------|

#### Geschikt voor

|                  |  |
|------------------|--|
| Serie berker K.x |  |
| Serie berker K.1 |  |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|