



47229939

WCD RA, verhoogd aanraakv., volle afd.pl., berker S.1/B.3/B.7, alulook

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

##### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

##### Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

##### Afmetingen

Hoogte 70,80 mm

Breedte 70,80 mm

Diepte 42 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

##### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

##### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Capaciteit

Aantal modules 1

##### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

##### Funcities

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

##### Identificatie

Met opdruk Nee

##### Teksten

Deur Volle afdekplaat

---

**Teksten**

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

---

**Geschikt voor**

S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja