



47229939

Zásuvka SCHUKO kompletní s rámečkem, S.1/B.x, stříbrná mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 70,80 mm

Šířka 70,80 mm

Hloubka 42 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 31 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt	Plná krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano