



47753542

Dvojzásuvka SCHUKO s clonkami, vodor., komplet., IP 55, W.1, bílá

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	147,30 mm
Šířka	76,30 mm
Hloubka	65 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm

Připojení

Průřez vodiče	1,0 - 2,5 mm ²
---------------	---------------------------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kryt, dveře

Typ víka	Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
----------	---

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP55

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Kompletní pouzdro
Zapojení	Zkompleťované vydrátované přístroje
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----