



47753545

**Dvozásuvka SCHUKO s clonkami, vodor., komplet., IP 55, W.1, šedá**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Podmínky použití**

Provozní teplota -15 - 30 °C

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Šedá  
Kód RAL 7011  
Povrchová úprava Matná  
Materiál Termoplast  
Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 147,30 mm  
Šířka 76,30 mm  
Hloubka 65 mm  
Vestavně krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

**Připojení**

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Instalace, montáž**

Montáž Montáž na omítku

**Konektivita**

Typ připojení Zásuvná přípojka  
Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO  
Otočná středová vložka Ne  
Se zavěšeným víkem Ano  
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne  
Se signálním světlem Ne  
Zámek Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Kryt, dveře**

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

**Kapacita**

Počet modulů 2

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano  
Mechanická odolnost IK IK05  
Stupeň krytí IP IP55

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

---

**Funkce**

S funkčním osvětlením Ne

---

**Identifikace**

S potiskem Ne

---

**Texty**

Kryt Kompletní pouzdro

Zapojení Zkompletované vydrátované přístroje

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano

---