



47753522



## Dvojzásuvka SCHUKO, vodorovná, 4 průchodky, komplet., IP 55, W.1, bílá, mat

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

#### Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 147 mm

Hloubka 63 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

#### Připojení

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

#### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

#### Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

#### Kapacita

Počet modulů 2

#### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

---

**Funkce**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

**Identifikace**

|            |    |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

**Texty**

|               |                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kryt          | Kompletní pouzdro                                                                                                                                           |
| Zapojení      | Zkompletované vydrátované přístroje                                                                                                                         |
| Ochrana       | Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku                                                                                                               |
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami                                                                                                                                    |
| Svorka        | S dvouvodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení<br>Se dvěma místy pro zacvaknutí dvouvodičových připojovacích svorek Wago v<br>podlahovém pouzdře |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|