



47753525



Dvojzásuvka SCHUKO, vodorovná, 4 průchodky, komplet., IP 55, W.1, sv. šedá, mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Šedá
Kód RAL 7011
Povrchová úprava Matná
Materiál Termoplast
Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 76 mm
Šířka 147 mm
Hloubka 63 mm
Vestavně krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Připojení

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm²

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka
Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO
Otočná středová vložka Ne
Se zavěšeným víkem Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne
Se signálním světlem Ne
Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

Kapacita

Počet modulů 2

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne
Mechanická odolnost IK IK05
Stupeň krytí IP IP55

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

Funkce

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Kompletní pouzdro

Zapojení Zkompletované vydrátované přístroje

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Svorka S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení
Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v
podlahovém pouzdře

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano
