




47753525



Розетка з з/к подвійна горизонтальна IP55, сіра, 16A/250B W.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 76 mm

Ширина 147 mm

Глибина 63 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту 1,0 - 2,5 mm²

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні

Емність

Кількість модулів 2

Безпека

З посиленням захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

Функції

З функціональним освітленням	Ні
------------------------------	----

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Накладка	Повний корпус
Проводка	Вставки наскрізні
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемми
Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так