



47753532



Dvojzásuvka SCHUKO, vodorovná s popisovým polem, , IP 55, Berker W.1, bílá, mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Polární bílá
Kód RAL 9010
Povrchová úprava Matná
Materiál Termoplast
Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 76 mm
Šířka 147 mm
Hloubka 63 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm
Výška pásky P-touch popisového pole 12 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka
Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm²

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka
Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO
Otočná středová vložka Ne
Se zavěšeným víkem Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne
Se signálním světlem Ne
Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ano

Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

Kapacita

Počet modulů 2

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne
Mechanická odolnost IK IK05
Stupeň krytí IP IP55

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Kompletní pouzdro
Zapojení	Zkompletované vydrátované přístroje
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis
Svorka	S dvouvodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvouvodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano