



47753535



Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, horizont, NŽ, W.1, siva m

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	76 mm
Širina	147 mm
Dubina	63 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm
Visina P-touch trake za polje za označavanje	12 mm

Veza

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm²

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

Kapacitet

Broj modula 2

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP55

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjetom	Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Poklopac	Kompletno kućište
Ožičenje	Ožičeni umetci
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje
Klema	Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----