



L6819

Garniture d'étanchéité, FWK 30/50060

Caractéristiques techniques

Sécurité

| | |
|-----------------------------|-----|
| Classe de résistance au feu | I90 |
|-----------------------------|-----|

Architecture

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants au feu | 0 |
|-----------------------------------|---|

Dimensions

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur | 88 mm |
| Hauteur intérieure | 50 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Largeur intérieur | 60 mm |
| Section intérieure / utile | 2950 - 2950 mm ² |

Matière

| | |
|------------|------------|
| Matériau | Plâtre |
| Traitement | Non traité |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

