



936562507

Střídavý přepínač, řazení 6, Integro Flow, šedá lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 AX (100W LED (SBL))

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7038

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s centrální krycí deskou

Konektivita

Druh montáže Vestavná instalace
Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 55.50 x 55.50 mm

Vestavná hloubka 10 mm

Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 13 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP44

Mechanická odolnost IK IK05

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Způsob zapojení Spínač/přepínač

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano