



47518982

## Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, S.1, bijela sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Električna struja

Nazivna struja 16 A

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

Boja Bijelo

RAL kod 1013

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

#### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Ugrađena dubina 32 mm

#### Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klema

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

#### Oprema

Vrsta priključaka/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

#### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

#### Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući poklopac

#### Kapacitet

Broj modula 1

#### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

---

**Tekst**

Otisak	Sa otiskom
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

---

**Pogodno za**

S.x/B.x

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS

Da