



85342283

**AM P Det mov C (2,2 m) S/B, aluminio**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura de la instalación	2,20 - 2,20 m
Altura de montaje	34 mm

**Detección**

Diseño del sensor	Detector de movimiento
Ángulo de detección ajustable	45 - 90 °



**Materiales**

Colour	Aluminio
Acabado de la superficie	Mate
Tratamiento	Lacado
Material	Termoplástico

**Distancia de alcance**

Intervalo máx. de transmisión frontal	8 m
---------------------------------------	-----

**Iluminación**

Luminosidad de reacción, ajustable	5 - 1000 lx
------------------------------------	-------------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

**Texto**

Función	Con función Memory para la simulación de presencia Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla Con bloqueo Función Party para la conexión durante 2 horas
Protección	Con protección para evitar el desmontaje