



GD418SMB



Kapsling media 625x355 (2-rader) med montageplåt. Tre uttag som standard

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	0
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	0
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Nej

Kapacitet

Antal moduler	18
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	625 mm
Bredd	355 mm
Djup	103 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	0
Antal lås	0

Dimensioner

Antal breddenheter	18
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Nej
Har monteringsplatta	Ja

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass I
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850 °C

Hållbarhet

RECh-SVHC fri	Ja
---------------	----