



14357003

**Touche double, K.5, alu, aluminium anodisé**

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

#### Matières

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition de la surface	Mat
Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé

#### Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	25 mm

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

#### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

#### Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

#### Adapté à

Berker K.x	
------------	--

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui