




14357003

Wip 2-v, berker K.1/K.5, aluminium

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele toets
-------------------	---------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	71 mm
Diepte	25 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop 2-voudig en serie-drukknop 2-voudig

Geschikt voor

Serie berker K.x	
------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja