



14357003

**Bilanciere doppio Berker K.5 alu, alluminio anodizzato**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

**Materiali**

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Alluminio
Trattamento	Anodizzato

**Serie**

Altezza	55 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	25 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

**Adatto per**

BERKER K.x

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si