




14357003

Kryt dělený, K.5, Alu elox

Technické vlastnosti

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Dvojnásobná klapka
-----------------------	--------------------

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný

Rozměry

Výška	55 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	25 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění svorkou
--------------	------------------

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup	Ne
-------------------------------------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05

Texty

Potisk	Bez potisku
Způsob montáže	Upevnění sponami
Tlačítko	Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko BA 2násobné

Vhodné pro

Berker K.x	
------------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano